

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Caisses d'assortiment, Couleur: DIN
Référence	9202640000
Type	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Qté.	1 pièce(s)

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	413 mm	Largeur (pouces)	16,26 inch
Poids net	3 503 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit de sertissage contacts avec cosses isolées et em- bouts isolés
--------------------------	--

Assortiments

Couleur	DIN	Nombre d'AEH	2 000 pcs.
---------	-----	--------------	------------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Inserts




- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version	
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version	
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Qté.	1 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version		Emballage
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune		en vrac
GTIN (EAN)	4008190151607			
Qté.	100 pièce(s)			

Fiche de données

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14D SW	Version	Emballage
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qté.	500 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version	Emballage
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qté.	500 pièce(s)		

Fiche de données

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14D GR	Version	Emballage
Référence	9019040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190099077		
Qté.	500 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/14D R	Version	Emballage
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qté.	500 pièce(s)		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 1,5R12 V	Version
Référence	9200460000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIP 6R14 V	Version
Référence	9200480000	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIP 2,5R12 V	Version
Référence	9200470000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qté.	100 pièce(s)	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	9200570000	Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5F638 R	Version
Référence	9200560000	Cosses,Cosse isolée,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qté.	100 pièce(s)	

CRIMP-SET KONTAKTE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LIF 1,5F638 R	Version
Référence	9200540000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 6M6 V	Version
Référence	9200250000	Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 2,5M5 V	Version
Référence	9200180000	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M4 V	Version
Référence	9200090000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIR 1,5M5 V	Version
Référence	9200100000	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Qté.	100 pièce(s)	

Fiche de données

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/15D BL	Version		Emballage	
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Qté.	500 pièce(s)				

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version		Emballage	
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190141349				
Qté.	500 pièce(s)				

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER CARRY LITE 55	Version
Référence	9202000000	Outils, Boîte vide / valise
GTIN (EAN)	4032248481231	
Qté.	1 pièce(s)	

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF	Version
Référence	9200490000	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIB 6B26 VF	Version
Référence	9200510000	Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIB 2,5B25 VF	Version
Référence	9200500000	Cosses,Cosse isolée,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410347	
Qté.	100 pièce(s)	