

**CRIMP-SET KONTAKTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpkészletek

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Tartódoboz, Sínkód: DIN
Rendelési szám	<a href="#">9202640000</a>
Típus	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Qty.	1 Stück

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	413 mm	Szélesség (coll)	16,26 inch
Nettó tömeg	3 503 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpkészlet szigetelt csatlakozókkal és műanyagalléros érvéghüvelyekkel
-----------------	--

## Szortimentek

AEH száma	2 000 pcs.	Sínkód	DIN
-----------	------------	--------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qty.	500 Stück		

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qty.	500 Stück		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6028460000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 Stück	

Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6028450000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 Stück	

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER CARRY LITE 55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6020000000</a>	Szerszámok, Üres doboz / bőrdond
GTIN (EAN)	4032248481231	
Qty.	1 Stück	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	<a href="#">6019160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék		loose	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Qty.	500 Stück				

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D GR	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	<a href="#">6019040000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke		loose	
GTIN (EAN)	4008190099077				
Qty.	500 Stück				

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qty.	100 Stück		

## Egyesítő csatlakozó



## Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

## Általános rendelési adatok

Típus	LIB 6B26 VF	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200510000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga	
GTIN (EAN)	4032248410354		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIB 2,5B25 VF	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200500000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIB 1,5B25 VF	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200490000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros	
GTIN (EAN)	4032248410330		
Qty.	100 Stück		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qty.	500 Stück		

## Gyűrűs kábelsaruk

## Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel



## Általános rendelési adatok

Típus	LIR 6M6 V	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200250000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410071		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIR 2,5M5 V	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200180000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409808		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIR 1,5M4 V	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200090000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Qty.	100 Stück		
Típus	LIR 1,5M5 V	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">6200100000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Qty.	100 Stück		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csapos kábelsaruk



## Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	LIP 6R14 V	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200480000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga
GTIN (EAN)	40322484 10323	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIP 1,5R12 V	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200460000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros
GTIN (EAN)	40322484 10309	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIP 2,5R12 V	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200470000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , kék
GTIN (EAN)	40322484 10316	
Qty.	100 Stück	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019190000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qty.	500 Stück		



## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kábelsaru-hüvelyek

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200540000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	40322484 10385	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 6F638 R	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200570000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	40322484 10415	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200560000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	40322484 10408	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F288 R	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200520000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	40322484 10361	
Qty.	100 Stück	