

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz**

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsní precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágópenge tartó
Rendelési szám	9202680000
Típus	ERTE MEHA SPX P
GTIN (EAN)	4050118035087
Qty.	1 Stück

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	21 mm	Mélység (coll)	0,827 inch
Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1,024 inch
Szélesség	92 mm	Szélesség (coll)	3,622 inch
Nettó tömeg	8,3 g		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--