

H0,75/19S ZH W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 12 mm, vit |
| Art.nr. | 9202820000 |
| Typ | H0,75/19S ZH W |
| GTIN (EAN) | 4032248515769 |
| Förp. | 500 Stück |
| Förpackning | lös |

H0,75/19S ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 0,155 g |
|-----------|---------|

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Artikelbeskrivning | Dubbel-ändhylsa, färg vit | Utförande | Tvilling-ändhylsa |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|

Ändhylsor

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd | 21 mm | Kontaktytans diameter (D1) | 1,7 mm |
| Kontaktytans längd (L2) | 12 mm | Kragbredd (B) | 3 mm |
| Kraghöjd | 5,5 mm | L1 i mm | 19 mm |
| Leddiameter | 0,75 mm ² | Leddiameter, AWG, max | AWG 18 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0,15 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0,3 mm |
| färgkod | Weidmueller | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E354986 |

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

H0,75/19S ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

