

H0,75/19TS ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, ljusblå
Art.nr.	9202840000
Typ	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
Förp.	500 Stück
Förpackning	lös

H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,16 g
-----------	--------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg ljus-blå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	--------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	16 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragbredd (B)	3 mm
Kraghöjd	5,5 mm	L1 i mm	18 mm
Ledardiameter	0,75 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	övriga		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E354986

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

