

CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Параллельный обжим
Номер для заказа	9202850000
Тип	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
Кол.	1 Шт.
Запасные части	1121010000

Дата создания 2 июня 2024 г. 8:04:10 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	689,78 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наколочников 0,5-6 мм ²
------------	-----------------------------------	-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 мм ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Овальный обжим, Параллельный обжим		
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1	
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²	
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²	
	Сечение проводника AWG, мин.	20 AWG	
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG	
	Цвет обжимной станции	Красный	
	Номер обжимной станции	2	
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 мм ²	
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 мм ²	
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG	
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG	
	Цвет обжимной станции	Синий	
	Номер обжимной станции	3	
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм ²	
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм ²	
	Сечение проводника AWG, мин.	12 AWG	
	Сечение проводника AWG, макс.	10 AWG	
	Цвет обжимной станции	Желтый	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Важное примечание

Сведения об изделии	Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.
---------------------	--

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Исполнение
Номер для заказа	1010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 Шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	VFSKHV/4,0-6,0/638	Исполнение
Номер для заказа	4041950000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301946	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Исполнение
Номер для заказа	4041870000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 2,5F638 RF	Исполнение
Номер для заказа	4040650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/638	Исполнение
Номер для заказа	4041940000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301922	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 6F638 RF	Исполнение
Номер для заказа	4040660000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410507	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 1,5F638 RF	Исполнение
Номер для заказа	4040640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/285	Исполнение
Номер для заказа	4041860000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/488	Исполнение
Номер для заказа	4041930000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301762	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/638	Исполнение
Номер для заказа	4041910000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301847	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/485	Исполнение
Номер для заказа	4041920000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301694	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	

Дата создания 2 июня 2024 г. 8:04:11 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VFSKHV/0,5-1,0/485	Исполнение
Номер для заказа	405011830000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/488	Исполнение
Номер для заказа	405011830000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIS 1,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	403220000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4032640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302448	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 2,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	40320360000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410187	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 6M8 V	Исполнение
Номер для заказа	40320440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410286	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	50 шт.	
Тип	KQIG-M3,5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4032610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302097	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 1,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	40320310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410132	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 2,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	40320390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410231	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	

Дата создания 2 июня 2024 г. 8:04:11 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQIG-M6/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492590000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302318	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 6M10 V	Исполнение
Номер для заказа	4490450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410293	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	50 шт.	
Тип	KQIG-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	4491290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118301328	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M4/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302240	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M4/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118302387	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M10/-6	Исполнение
Номер для заказа	4491320000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301199	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	4491270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301342	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M3,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302370	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 6M6 V	Исполнение
Номер для заказа	4490430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410279	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118302424	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M3/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M3/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492600000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118302202	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M4/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302523	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	

Дата создания 2 июня 2024 г. 8:04:11 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIS 6M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6930420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410262	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 6M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6930410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410255	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 1,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6930330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 1,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	6930290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410118	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	69301260000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118301182	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 2,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6930380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 2,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	6930350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410170	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	69301310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301298	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	69301280000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301311	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 1,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6930300000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410125	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	KQIG-M5/-1	Исполнение
Номер для заказа	69302580000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301793	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIS 2,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6930370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410194	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	


СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставное распределительное устройство




Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VSTVI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1441780000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301373	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VSTVI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	1441770000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301465	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	

Параллельные соединители



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VPLI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1441470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301571	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VPLI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	1441480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301359	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VPLI/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	1441450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301595	mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VPLI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	1441460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301366	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Трубки для круглых штекеров, полностью изолированные



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1492030000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301854	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VRSHVI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	1492020000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301984	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F488 R	Исполнение
Номер для заказа	1490530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410378	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/488	Исполнение
Номер для заказа	1491670000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/488	Исполнение
Номер для заказа	1491710000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 1,5F288 R	Исполнение
Номер для заказа	1490520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIF 6F638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/285	Исполнение
Номер для заказа	40501730000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/638	Исполнение
Номер для заказа	40501720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Исполнение
Номер для заказа	40501630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301489	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/285	Исполнение
Номер для заказа	40501620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301526	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/638	Исполнение
Номер для заказа	40501680000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Исполнение
Номер для заказа	40501740000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/485	Исполнение
Номер для заказа	40501690000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Исполнение
Номер для заказа	40501650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/285	Исполнение
Номер для заказа	40501640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/638	Исполнение
Номер для заказа	40501750000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/485	Исполнение
Номер для заказа	40501660000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301410	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 2,5F638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Исполнение
Номер для заказа	40301760000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 2,5F488 R	Исполнение
Номер для заказа	40300550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410392	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIF 1,5F638 R	Исполнение
Номер для заказа	40300540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 шт.	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 1,5R12 V	Исполнение
Номер для заказа	40300460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	LIP 6R14 V	Исполнение
Номер для заказа	40300480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 шт.	
Тип	KSI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	40301420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118300994	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KSI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40301410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301632	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KSI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40301390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301458	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	KSI/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	40301370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301625	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KSI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	62901380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIP 2,5R12 V	Исполнение
Номер для заказа	6290470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 2,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6290180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 6M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6290250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 6M8 V	Исполнение
Номер для заказа	6290260000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410088	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 1,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	6290070000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409839	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 2,5M3 V	Исполнение
Номер для заказа	6290150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 2,5M10 V	Исполнение
Номер для заказа	6290210000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 1,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6290080000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIR 1,5M10 V	Исполнение
Номер для заказа	632000000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4064675073192	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 1,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6320110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 6M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6320230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410057	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 2,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6320170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 2,5M8 V	Исполнение
Номер для заказа	6320200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 1,5M8 V	Исполнение
Номер для заказа	6320120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 1,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6320090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 6M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6320240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 1,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6320100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 2,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6320190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 2,5M3,5 V	Исполнение
Номер для заказа	6320160000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	LIR 6M10 V	Исполнение
Номер для заказа	6320270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410095	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Круглый штекер



Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LID 2,5M5 R	Исполнение
Номер для заказа	6890680000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	40322484 10521	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSTI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492050000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301861	mm ² , 1,5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 6M5 R	Исполнение
Номер для заказа	6890690000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	40322484 10538	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSTI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	4492040000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301779	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 1,5M4 R	Исполнение
Номер для заказа	6890670000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	40322484 10514	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSTI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	4492060000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301885	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M12/-6	Исполнение
Номер для заказа	1492420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302189	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	1492110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1492250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/S/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1492280000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M10/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	1492340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302295	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M2,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	1492150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302028	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M2/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	1492090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301892	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3,5/-1	Исполнение
Номер для заказа	1492180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/-6	Исполнение
Номер для заказа	1492370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302264	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M8/-1	Исполнение
Номер для заказа	1492240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302066	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 2 июня 2024 г. 8:04:11 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302271	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M6/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302400	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M3/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4492100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118302011	mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M8/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492400000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302257	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M4/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M6/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492320000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302417	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M2/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492140000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/-0,5	Исполнение
Номер для заказа	4492120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118302042	mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/S/2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492300000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302332	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M6/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302509	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M5/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302219	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQI-M10/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492130000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302158	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M12/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M5/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492220000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M8/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302325	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M3/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M10/-6	Исполнение
Номер для заказа	4492410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302363	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M4/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M5/S/-1	Исполнение
Номер для заказа	4492210000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302004	mm², 0,5 mm² - 1 mm²
Кол.	100 шт.	
Тип	KQI-M3,5/-2,5	Исполнение
Номер для заказа	4492270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
Кол.	100 шт.	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть

Изолированные ножевые наконечники с отводом из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5T638 R	Исполнение
Номер для заказа	6380620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm² - 2,5 mm², синий
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIF 6T638 R	Исполнение
Номер для заказа	6290630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410477	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5T638 R	Исполнение
Номер для заказа	6290610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	

Плоский кабельный наконечник, вилка

**Изолированные ножевые наконечники
вилочного типа из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	FSKI/0,5-1,0/488	Исполнение
Номер для заказа	4491810000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/1,5-2,5/638	Исполнение
Номер для заказа	4491830000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/0,5-1,0/638	Исполнение
Номер для заказа	4491820000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 2,5M638 R	Исполнение
Номер для заказа	6290590000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5
GTIN (EAN)	4032248410439	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/4,0-6,0/638	Исполнение
Номер для заказа	4491840000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301823	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6M638 R	Исполнение
Номер для заказа	6290600000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410446	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	FSKI/1,5-2,5/488	Исполнение
Номер для заказа	4491850000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIF 1,5M638 R	Исполнение
Номер для заказа	4030580000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410422	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	FSKI/0,5-1,0/288	Исполнение
Номер для заказа	4031790000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 шт.	

Крючкообразные кабельные наконечники



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.
Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

Тип	HBT 1,5 - 3,0 RT	Исполнение
Номер для заказа	40312440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118115055	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	HBT 1,5 - 4,6 RT	Исполнение
Номер для заказа	40313340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118210972	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 шт.	
Тип	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Исполнение
Номер для заказа	40316290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248175925	mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm
Кол.	100 шт.	
Тип	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Исполнение
Номер для заказа	40316300000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16,75 mm
Кол.	100 шт.	
Тип	HBT 2,5 - 4,6 BL	Исполнение
Номер для заказа	40313330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118016901	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	
Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE	Исполнение
Номер для заказа	40316230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118000337	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 шт.	
Тип	HBT 2,5 - 3,0 BL	Исполнение
Номер для заказа	40312450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118115130	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HBT 6,0 - 3,0 GE	Исполнение
Номер для заказа	40302470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118114980	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Исполнение
Номер для заказа	40304900000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIB 6B26 VF	Исполнение
Номер для заказа	40305100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410354	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	40301550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301731	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIB 2,5B25 VF	Исполнение
Номер для заказа	40305000000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	40301570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301809	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/0,1-0,5	Исполнение
Номер для заказа	40301540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118301649	mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VSTI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40301560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4050118301656	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

СТІ 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабельный наконечник, розеточная часть для круглой вилки



Полностью изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LID 2,5F5 RF	Исполнение
Номер для заказа	4030710000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	40322484 10552	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSHV/0,5-1,0	Исполнение
Номер для заказа	40501980000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301939	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 1,5F4 RF	Исполнение
Номер для заказа	4030700000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	40322484 10545	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LID 6,0F5 RF	Исполнение
Номер для заказа	4030720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	40322484 10569	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Исполнение
Номер для заказа	40501990000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4050118301878	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	VRSHVI/4,0-6,0	Исполнение
Номер для заказа	40502010000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301960	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	