

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, černá
Objednávací číslo	9202870000
Typ	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Množství	100 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 17. května 2024 19:00:46 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,29 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, černá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	18 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	14,5 mm	L1 v mm	24 mm
Průměr objímky (D2)	6,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,8 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez vodiče	1,5 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**