

**H1,5/24 XS SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- I multipack
- Weidmüllers färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Standard, 18 mm, 14.5 mm, svart |
| Art.nr.           | <a href="#">9202870000</a>                |
| Typ               | H1,5/24 XS SW                             |
| GTIN (EAN)        | 4032248517947                             |
| Förp.             | 100 Stück                                 |
| Förpackning       | lös                                       |

**H1,5/24 XS SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 0,29 g

**Tekniska data**

|                    |   |           |          |
|--------------------|---|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa för kortslutnings-<br>och jordfels säkra ledningar<br>färg svart | Utförande | Standard |
|--------------------|---|-----------|----------|

**Ändhylsor**

|                          |         |                            |                     |
|--------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| Avisoleringslängd        | 18 mm   | Kontaktytans diameter (D1) | 1,8 mm              |
| Kontaktytans längd (L2)  | 14,5 mm | Kragdiameter (D2)          | 6,8 mm              |
| L1 i mm                  | 24 mm   | Ledardiameter              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 16  | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,15 mm             |
| Tjocklek plastkrage (S2) | 0,3 mm  | färgkod                    | Weidmueller         |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Nedladdningar**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Användardokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Kataloger             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschyrer            |  |

## H1,5/24 XS SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Ritning

