

H0,34/11 S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Tyrkysová
Objednací číslo	9204090000
Typ	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Množství	500 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 22. května 2024 16:06:28 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H0,34/11 S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,048 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, tyrkysová Verze standard

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	6 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	6 mm	L1 v mm	11 mm
Průměr objímky (D2)	2,6 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	0,85 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Průřez vodiče	0,34 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H0,34/11 S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**