

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9204540000
Typ	MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S
GTIN (EAN)	4032248671083
Förp.	1 Stück

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3,346 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	556 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisolerings- och klippverktyg för VDE-ledningar med PVC-isolering 0,25 - 1,5 mm ²
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, min.	2 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	14 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	23 AWG	Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering
Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	25 mm ²	Max. klippförmåga entrådig	2,5 mm ²
Max. klippförmåga fintrådig	6 mm ²	Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202270000	Insats
GTIN (EAN)	4032248486212	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9203100000	Reserv-anlagset
GTIN (EAN)	4032248538102	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9203070000	Reservkniv
GTIN (EAN)	4032248538096	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202260000	Insats
GTIN (EAN)	4032248486205	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Artikelbeteckning
Art.nr.	1204280000	Insats
GTIN (EAN)	4032248987030	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202280000	Insats
GTIN (EAN)	4032248486236	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Artikelbeteckning
Art.nr.	9204570000	Insats
GTIN (EAN)	4032248671113	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Artikelbeteckning
Art.nr.	9204550000	Insats
GTIN (EAN)	4032248671090	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Artikelbeteckning
Art.nr.	9203730000	Insats
GTIN (EAN)	4032248576449	
Förp.	1 Stuck	

Skapandedatum den 30 maj 2024 03:15:04 CEST

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1212770000	Insats
GTIN (EAN)	4032248994434	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Artikelbeteckning
Art.nr.	9202300000	Insats
GTIN (EAN)	4032248486250	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Artikelbeteckning
Art.nr.	9205770000	Insats
GTIN (EAN)	4032248836291	
Förp.	1 Stück	