


AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Insats
Art.nr.	9204550000
Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S
GTIN (EAN)	4032248671090
Förp.	1 Stück

AIE M-SPX 0.25-1.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1,614 inch
Nettovikt	83 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg för VDE-ledningar med PVC-isolering 0,25 - 1,5 mm ²
--------------------	--

Avisoleringsverktyg

Användbar kabel	halogenfri, Silikon, Teflon, Radox 3GK
-----------------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	