

KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- La válvula de seguridad protege contra sobrecargas
- Cabeza cilíndrica en ángulo de 90°
- Cabeza angular orientable 360°
- Mango ergonómico con retorno elástico
- Ausencia de atascos con la pieza de desecho gracias a la división triple
- Punzonadora hidráulica de aluminio de alta resistencia (reducción del peso aprox. del 40%)
- El uso de láminas de acero inoxidable reduce considerablemente la vida útil

Datos generales para pedido

Versión	Perforador de chapa
Código	9204780000
Tipo	KOBBS 19X75
GTIN (EAN)	4032248693146
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 5:46:23 CEST

KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	75 mm	Altura (pulgadas)	2,953 inch
Diámetro	19 mm	Peso neto	290 g

Datos técnicos

Descripción del artículo	Tornillo tensor con rodamiento de bolas 19,0 x 75,0 mm
--------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-92-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	