

KOBBS 19X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- La soupape de surpression protège contre les surcharges
- Tête cylindrique coudée à 90°
- Tête coudée pouvant tourner à 360°
- Poignée ergonomique avec ressort de rappel
- Le résidu ne vient plus se coincer, grâce à la triple division
- Poinçonneuse hydraulique en aluminium à haute résistance (environ 40 % de poids économisé)
- Durée de vie fortement réduite lors de l'utilisation de tôles en acier inox

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Poinçonneur de tôle |
| Référence | 9204780000 |
| Type | KOBBS 19X75 |
| GTIN (EAN) | 4032248693146 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

KOBBS 19X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|----------|-------|------------------|------------|
| Hauteur | 75 mm | Hauteur (pouces) | 2,953 inch |
| Diamètre | 19 mm | Poids net | 290 g |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-01-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Vis avec roulement à billes 19,0 x 75,0 mm |
|--------------------------|---|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |