

**KOBBS 19X75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed przeciążeniem
- Głowica cylindra pod kątem 90°
- Głowicę kątową można obrócić o 360°.
- Ergonomiczna rękojeść automatycznie wraca do pozycji wyjściowej.
- Dzięki rozdzieleniu na trzy części, odpady nie zakleszczają się.
- Praska hydrauliczna wykonana z wytrzymałego aluminium (lżejsza o ok. 40%)
- Stosowanie do blach ze stali nierdzewnej znacznie skraca żywotność.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Przyrząd do wykonywania otworów w blasze
Nr zam.	<a href="#">9204780000</a>
Typ	KOBBS 19X75
GTIN (EAN)	4032248693146
Ilość	1 Szt.

**KOBBS 19X75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	75 mm	Wysokość (cale)	2,953 inch
Średnica	19 mm	Masa netto	290 g

**Dane techniczne**

Opis artykułu	Śruba rozciągana z łóży- skim kulkowym 19,0 x 75,0 mm
---------------	---

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-92-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	