

KOBBS 19X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Övertrycksventil skyddar mot överbelastning
- Cylinderhuvud vinklat 90°
- Vinklat huvud kan vridas 360°
- Ergonomiskt handtag som återgår automatiskt till utgångsläget
- Utloppsstycket fastnar inte längre, tack vare tredelad uppdelning
- Hydraulisk stans av höghållfast aluminium (ca. 40 % lägre vikt)
- Livslängden minskar avsevärt när plåtar av rostfritt stål används

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Plåthålstans
Art.nr.	9204780000
Typ	KOBBS 19X75
GTIN (EAN)	4032248693146
Förp.	1 Stück

KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2,953 inch
Diameter	19 mm	Nettovikt	290 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dragbult med kullager 19,0 x 75,0 mm
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-92-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	