

IE-KOK-V5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být va-
ší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Verze	Otvory v plechu
Objednací číslo	9204790000
Typ	IE-KOK-V5
GTIN (EAN)	4032248693153
Množství	1 ks

IE-KOK-V5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Výška	22,2 mm	Výška (v palcích)	0,874 inch
Šířka	22,2 mm	Šířka (v palcích)	0,874 inch
Čistá hmotnost	730 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Hranaté otvory 22,0 x 22,0 mm
---------------	-------------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9.1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

IE-KOK-V5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

