

KOHS 9.5+19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Verzió	Lemezlyukasztó
Rendelési szám	9205000000
Típus	KOHS 9.5+19
GTIN (EAN)	4032248694235
Qty.	1 Stück

KOHS 9.5+19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Átmérő	9,5 mm	Nettó tömeg	93 g
--------	--------	-------------	------

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Hidraulika csavar Ø 9,5 + 19,0 mm
-----------------	--------------------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002131	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	