

## IE-CT-SC-GOF-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

## POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám
Rendelési szám	<a href="#">9205350000</a>
Típus	IE-CT-SC-GOF-P
GTIN (EAN)	4032248725489
Qty.	1 Stück

## IE-CT-SC-GOF-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	710 g		

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám optikai szálhoz, ProfiNet-hez, SC/ST mobilkábelhez és IP 67 csatlakozóhoz
	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	