

**LAN USB TESTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

**Informations générales de commande**

Version	Outils de test, Testeur de continuité pour câble informatique
Référence	<a href="#">9205400000</a>
Type	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Qté.	1 pièce(s)

**LAN USB TESTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2,559 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Largeur	135 mm	Largeur (pouces)	5,315 inch
Poids net	355 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08
ECLASS 12.0	27-20-11-08	ECLASS 13.0	27-20-11-08

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Testeurs de continuité
--------------------------	------------------------

**Appareils de mesure et de test**

Affichage	LED	Bipeur	Non
Degré de protection	IP44	Dimensions coffret déporté	65 x 28 x 27 mm
Longueur de câble contrôlable, max.	1 000 m	Poids coffret déporté	30 g
Puissance	Batterie monobloc de 9V	Type de raccordement	RJ45, USB A, USB B
testé et approuvé selon	EN/CEI 61010		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### LAN USB TESTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



## Fiche de données

### LAN USB TESTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Accessoires pour l'équipement de contrôle et de mesure



### Informations générales de commande

Type	BLOCKBATTERIE 9V	Version
Référence	<a href="#">9004810000</a>	Outils de test, Batterie
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qté.	1 pièce(s)	