

**CTIN CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací kleště pro točené kontakty**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 6mm², 4-drážkové krimpování
Objednací číslo	<a href="#">9205430000</a>
Typ	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Množství	1 ks

## CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	230 mm	Šířka (v palcích)	9,055 inch
Čistá hmotnost	1 175 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování kontaktů HD, HE a ConCept M10/M5, 0,14-6 mm <sup>2</sup>	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26
Type of contact	Turned contacts		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování
-------------------------	-----------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual_other_languages</a> <a href="#">Manual_DE_EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	