

CTIN CM 1.6/2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do styków toczonych**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm ² , 6mm ² , poczw. Zagniatanie karbowane
Nr zam.	9205430000
Typ	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Ilość	1 Szt.

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	230 mm	Szerokość (cale)	9,055 inch
Masa netto	1 175 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do styków HD HE i ConCEPT M10/M5 0,14-6mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,14 mm ²
rodzaj styku	styki toczne	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	poczw. Zagniatanie karbowane
-------------------------	------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual_other languages Manual_DE_EN
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	