

**CTIN CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима литых контактов**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для обжима. Обжимной инструмент для контактов, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с 4 выемками
Номер для заказа	<a href="#">9205430000</a>
Тип	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Кол.	1 Шт.

## СТИН CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	230 мм	Ширина (в дюймах)	9,055 inch
Масса нетто	1 175 g		

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов HD- HE и ConCept M10/M5 0,14-6 мм <sup>2</sup>
механическая, без сменных вставок		

## Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками
--------------------	--------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual_other languages</a> <a href="#">Manual_DE_EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	