

CTIN CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací kleště pro točené kontakty**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování kontaktů, 1.5mm², 10mm², 4-drážkové krimpování
Objednací číslo	9205440000
Typ	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Množství	1 ks

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	230 mm	Šířka (v palcích)	9,055 inch
Čistá hmotnost	1 190 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování kontaktů HD a ConCept M3 a podobných typů, 1,5-10 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 8	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 16
Type of contact	Turned contacts		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování
-------------------------	-----------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual_other_languages Manual_DE_EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	