

MULTIMETER 1037

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és diódavizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Multiméter
Rendelési szám	9423580000
Típus	MULTIMETER 1037
GTIN (EAN)	4032248406142
Qty.	1 Stück

MULTIMETER 1037

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	66 mm	Mélység (coll)	2,598 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	214,5 mm	Szélesség (coll)	8,445 inch
Nettó tömeg	880 g		

Műszaki adatok

Változat	Multiméter + felcsíptethető mérő	Árucikk leírása	Digitális multiméter
----------	----------------------------------	-----------------	----------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#2 - 750 V	Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1	DC-feszültség mérési tartomány	0,2 - 1000 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	200 kΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,2 Ω
Ellenőrző szonda	Igen	Frekvenciamérés	Nem
Frekvenciatartomány, max.	500 Hz	Frekvenciatartomány, min.	50 Hz
Kijelző	digitális	Mért kapacitás érték, max.	200 µF
Mért áramérték, max.	200 A	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Árammérő lakatfogó nyílása	23 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MULTIMETER 1037

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



MULTIMETER 1037

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



Általános rendelési adatok

Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Verzió
Rendelési szám	6004810000	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qty.	1 Stück	

Digitális multiméterek



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alap kivételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és diódavizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	ZUB MULTI 1037	Verzió
Rendelési szám	6205460000	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248738731	
Qty.	1 Stück	