

**MULTIMETER 125S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota. Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřicích rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Testovací nástroje, Multimetr
Objednací číslo	<a href="#">9425830000</a>
Typ	MULTIMETER 125S
GTIN (EAN)	4032248407040
Množství	1 ks

## MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Výška	39 mm	Výška (v palcích)	1,535 inch
Šířka	147 mm	Šířka (v palcích)	5,787 inch
Čistá hmotnost	558 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Multimetr V, O	Verze	Multimetr
---------------	----------------	-------	-----------

## Měřicí a testovací zařízení

Displej	digitální	Frekvenční rozsah, max.	100 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Kategorie rozsahu měření	CAT III
Měření frekvence	Ne	Provozní teplota, max.	50 °C
Provozní teplota, min.	0 °C	Rozsah měření AC napětí	0,32–600 V
Rozsah měření DC napětí	0,32 - 600 V	Rozsah měření odporu, max.	30 MΩ
Rozsah měření odporu, min.	0,32 Ω	Testováno a schváleno dle	EN/IEC 61010-1
Typ baterie	9V blokový akumulátor	Výběr rozsahu měření	Automaticky
Zkušební vzorek	Ano		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Digitální kleštová zařízení



K měření AC a DC proudu se používají digitální proudové kleště, příslušenství a adaptéry. Hlavní výhodou těchto zařízení je možnost měření bez přerušení toku proudu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZUB MULTIMETER	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6205270000</a>	Multimetr
GTIN (EAN)	4032248723522	
Množství	1 ks	

## Příslušenství

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení



## Všeobecné objednací údaje

Typ	BLOCKBATTERIE 9V	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6004810000</a>	Testovací nástroje, Baterie
GTIN (EAN)	4008190050665	
Množství	1 ks	