

## MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióda vizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Multiméter
Rendelési szám	<a href="#">9425830000</a>
Típus	MULTIMETER 125S
GTIN (EAN)	4032248407040
Qty.	1 Stück

## MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Magasság	39 mm	Magasság (coll)	1,535 inch
Szélesség	147 mm	Szélesség (coll)	5,787 inch
Nettó tömeg	558 g		

## Műszaki adatok

Változat	Multiméter	Árucikk leírása	Multiméter V, O
----------	------------	-----------------	-----------------

## Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#32 - 600 V	Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1	DC-feszültség mérési tartomány	0,32 - 600 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	30 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,32 Ω
Ellenőrző szonda	Igen	Frekvenciamérés	Nem
Frekvenciatartomány, max.	100 Hz	Frekvenciatartomány, min.	0 Hz
Kijelző	digitális	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Automatikus	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6004810000</a>	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qty.	1 Stück	

## Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZUB MULTIMETER	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6205270000</a>	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248723522	
Qty.	1 Stück	