

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióvizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Multiméter
Rendelési szám	9427300000
Típus	TEMPHASER
GTIN (EAN)	4032248407057
Qty.	1 Stück

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Magasság	39 mm	Magasság (coll)	1,535 inch
Szélesség	147 mm	Szélesség (coll)	5,787 inch
Nettó tömeg	512,1 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Mérőkészülék szett V, A, O, F, Hz, °C, °F
Infravörös hőmérő		

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#2 - 600 V	Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1	DC-feszültség mérési tartomány	0,2 - 600 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	2 000 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,2 Ω
Ellenőrző szonda	Igen	Frekvenciamérés	Igen
Frekvenciatartomány, max.	40 kHz	Frekvenciatartomány, min.	10 Hz
Kijelző	digitális	Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C
Mért hőmérséklet érték, max.	750 °C	Mért kapacitás érték, max.	20 mF
Mért kapacitás érték, min.	20 µF	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



Általános rendelési adatok

Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Verzió
Rendelési szám	6004810000	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qty.	1 Stück	

Digitális multiméterek



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alap kivételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és diódavizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	ZUB TEMPHASER	Verzió
Rendelési szám	6205260000	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248723515	
Qty.	1 Stück	