

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mät-möjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument. Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mät-möjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en en-tydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Multimeter:
Art.nr.	9427300000
Typ	TEMPHASER
GTIN (EAN)	4032248407057
Förp.	1 Stück

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
Höjd	39 mm	Bygghöjd (tum)	1,535 inch
Bredd	147 mm	Byggbredd (tum)	5,787 inch
Nettovikt	512,1 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set med mätinstrument V, A, Ω, F, Hz, °C, °F	Utförande	Infraröd termometer
--------------------	--	-----------	---------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Batterityp	Blockbatteri 9 V	Frekvensmätning	Ja
Frekvensområde, max.	40 kHz	Frekvensområde, min.	10 Hz
Indikering	digital	Kapacitetsmätvärde max.	20 mF
Kapacitetsmätvärde min.	20 µF	Mätområde Spänning/AC	0,2 - 600 V
Mätområde Spänning/DC	0,2 - 600 V	Mätområdesval	manuell
Mätkretskategori	CAT III	Mätområde för motstånd, max.	2 000 MΩ
Mätområde för motstånd, min.	0,2 Ω	Provspets	Ja
Temperaturmätvärde, max.	750 °C	Temperaturmätvärde, min.	-20 °C
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010-1		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	


TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Digitala multimetrar



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstest och diodtestet finns som standard på varje instrument. Därutöver har de enskilda multimeterna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZUB TEMPHASER	Artikelbeteckning
Art.nr.	9205260000	Multimeter:
GTIN (EAN)	4032248723515	
Förp.	1 Stück	

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	BLOCKBATTERIE 9V	Artikelbeteckning
Art.nr.	9004810000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4008190050665	
Förp.	1 Stück	