

## MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Digitális lakatfogó
Rendelési szám	<a href="#">9427370000</a>
Típus	MULTIMETER C 2608
GTIN (EAN)	4032248407019
Qty.	1 Stück

## MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	108 mm	Mélység (coll)	4,252 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2,087 inch
Szélesség	281 mm	Szélesség (coll)	11,063 inch
Nettó tömeg	888,2 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Digitális lakatfogó
-----------------	---------------------

## Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0.66 - 750 V	AC-feszültség felbontás	± 0,5%
Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1
DC-feszültség felbontás	± 0,5%	DC-feszültség mérési tartomány	0,66 - 1000 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	66 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	660 Ω
Frekvenciamérés	Igen	Frekvenciatartomány, max.	66 Hz
Frekvenciatartomány, min.	1 MHz	Kijelző	digitális
Mért kapacitás érték, max.	6,6 mF	Mért kapacitás érték, min.	6,6 nF
Mért áramérték, max.	2 000 A	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Áram típusa	AC, DC
Árammérő lakatfogó nyílása	57 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000380	ETIM 7.0	EC000380
ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ECLASS 9.0	27-20-03-12	ECLASS 9,1	27-20-03-12
ECLASS 10.0	27-20-03-12	ECLASS 11.0	27-20-03-12
ECLASS 12.0	27-20-03-12	ECLASS 13.0	27-20-03-12

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Min/max function only applies for the DC range.
------------------	---

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**MULTIMETER C 2608****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification

[Technical change DE](#)[Technical change EN](#)[20200312 Technische Änderung zu Strommesszange C 2606](#)[20200312 Technical change to Current clamp meter 2606](#)

User Documentation

[Operating instructions](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

## MULTIMETER C 2608

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



## MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



## Általános rendelési adatok

Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6004810000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qty.	1 Stück	

## Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZUB MULTIMETER	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6205270000</a>	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248723522	
Qty.	1 Stück	