

**MG KIT CA 600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota. Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřících rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Verze           | Testovací nástroje, Multimetr |
| Objednací číslo | <a href="#">9427460000</a>    |
| Typ             | MG KIT CA 600                 |
| GTIN (EAN)      | 4032248406197                 |
| Množství        | 1 ks                          |

## MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 70 mm   | Hloubka (v palcích) | 2,756 inch |
| Výška          | 33 mm   | Výška (v palcích)   | 1,299 inch |
| Šířka          | 178 mm  | Šířka (v palcích)   | 7,008 inch |
| Čistá hmotnost | 1 385 g |                     |            |

## Technické údaje

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Verze | Multimetr + upínací měřicí přístroj |
|-------|-------------------------------------|

## Měřicí a testovací zařízení

|   |             |                                |             |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|
| Frekvenční rozsah, max.                           | 40 kHz      | Frekvenční rozsah, min.        | 10 kHz      |
| Naměřená hodnota teploty, max.                    | 750 °C      | Naměřená hodnota teploty, min. | -20 °C      |
| Provozní teplota, max.                            | 50 °C       | Provozní teplota, min.         | 0 °C        |
| Rozsah měření AC napětí                           | 0,2 - 600 V | Rozsah měření DC napětí        | 0,2 - 600 V |
| Rozsah měření odporu, max.                        | 2 000 MΩ    | Rozsah měření odporu, min.     | 0,2 MΩ      |
| Změřená hodnota kapacity, min.                    | 20 µF       | Změřená hodnota proudu, max.   | 600 A       |
| Šířka otvoru připínacího nástavce k měření proudu | 30 mm       |                                |             |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000069    | ETIM 7.0    | EC000069    |
| ETIM 8.0    | EC000069    | ETIM 9.0    | EC000069    |
| ECLASS 9.0  | 27-20-03-01 | ECLASS 9.1  | 27-20-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-20-03-01 | ECLASS 11.0 | 27-20-03-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-20-03-01 | ECLASS 13.0 | 27-20-03-01 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury  |  |

## MG KIT CA 600

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**MG KIT CA 600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Digitální multimetry**

Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota.

Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřících rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |           |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| Typ             | ZUB TEMPHASER              | Verze     |
| Objednací číslo | <a href="#">6205260000</a> | Multimetr |
| GTIN (EAN)      | 4032248723515              |           |
| Množství        | 1 ks                       |           |