

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióda vizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Multiméter
Rendelési szám	9427460000
Típus	MG KIT CA 600
GTIN (EAN)	4032248406197
Qty.	1 Stück

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Szélesség	178 mm	Szélesség (coll)	7,008 inch
Nettó tömeg	1 385 g		

Műszaki adatok

Változat	Multiméter + felcsíptethető mérő
----------	----------------------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#2 - 600 V	DC-feszültség mérési tartomány	0,2 - 600 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	2 000 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,2 MΩ
Frekvenciatartomány, max.	40 kHz	Frekvenciatartomány, min.	10 kHz
Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C	Mért hőmérsékleti érték, max.	750 °C
Mért kapacitás érték, min.	20 µF	Mért áramérték, max.	600 A
Árammérő lakatfogó nyílása	30 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------


Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok



MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Digitális multiméterek



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióda vizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	ZUB TEMPHASER	Verzió
Rendelési szám	6205260000	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248723515	
Qty.	1 Stück	