

MG KIT CA 600**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мультиметры предназначены для измерения множества параметров. Возможность измерения напряжения и сопротивления, а также проверка прохождения тока и диодный тест входят в стандартный набор функций каждого инструмента.

Более того, некоторые мультиметры обладают дополнительными функциями для измерения таких параметров, как ток, частота, емкость и температура. Цифровые мультиметры отличаются четкой индикацией параметров, которая может быть просто и легко считана. С этими инструментами погрешности в результате неправильного пересчета диапазонов измерения или ошибки при считывании параметров – в прошлом.

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Мультиметр
Номер для заказа	9427460000
Тип	MG KIT CA 600
GTIN (EAN)	4032248406197
Кол.	1 Шт.

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Ширина	178 мм	Ширина (в дюймах)	7,008 inch
Масса нетто	1 385 g		

Технические данные

Исполнение	Мультиметр + токоизмерительные клещи
------------	--------------------------------------

Измерительные и контрольные приборы

Диапазон измерения напряжения/переменный ток	0,2–600 В	Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	0,2-600 В
Диапазон измерения сопротивления, макс.	2 000 МΩ	Диапазон измерения сопротивления, мин.	0,2 МΩ
Диапазон раскрытия токоизмерительных клещей	30 мм	Диапазон частот, макс.	40 kHz
Диапазон частот, мин.	10 kHz	Измеренное значение емкости, мин.	20 μF
Измеренное значение температуры, макс.	750 °C	Измеренное значение температуры, мин.	-20 °C
Измеренное значение тока, макс.	600 А	Рабочая температура, макс.	50 °C
Рабочая температура, мин.	0 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Цифровой мультиметр



Мультиметры предназначены для измерения множества параметров. Возможность измерения напряжения и сопротивления, а также проверка прохождения тока и диодный тест входят в стандартный набор функций каждого инструмента. Более того, некоторые мультиметры обладают дополнительными функциями для измерения таких параметров, как ток, частота, емкость и температура. Цифровые мультиметры отличаются четкой индикацией параметров, которая может быть просто и легко считана. С этими инструментами погрешности в результате неправильного пересчета диапазонов измерения или ошибки при считывании параметров – в прошлом.

Основные данные для заказа

Тип	ZUB TEMPHASER	Исполнение
Номер для заказа	4032248723515	Мультиметр
GTIN (EAN)	4032248723515	
Кол.	1 шт.	