

MG KIT CA 600**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mät-möjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument. Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mät-möjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en en-tydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Multimeter:
Art.nr.	9427460000
Typ	MG KIT CA 600
GTIN (EAN)	4032248406197
Förp.	1 Stück

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	178 mm	Byggbredd (tum)	7,008 inch
Nettovikt	1 385 g		

Tekniska data

Utförande	Multimeter + strömmätartång
-----------	-----------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Frekvensområde, max.	40 kHz	Frekvensområde, min.	10 kHz
Kapacitetsmätvärde min.	20 µF	Mätområde Spänning/AC	0,2 - 600 V
Mätområde Spänning/DC	0,2 - 600 V	Mätområde för motstånd, max.	2 000 MΩ
Mätområde för motstånd, min.	0,2 MΩ	Strömmätartångens öppningsområde	30 mm
Strömmätvärde max.	600 A	Temperaturmätvärde, max.	750 °C
Temperaturmätvärde, min.	-20 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Digitala multimetrar



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter.

Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument.

Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZUB TEMPHASER	Artikelbeteckning
Art.nr.	9205260000	Multimeter:
GTIN (EAN)	4032248723515	
Förp.	1 Stück	