

## H35,0/30S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint  
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 30 mm, 30 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">9451000000</a>
Típus	H35,0/30S
GTIN (EAN)	4008190071516
Qty.	100 Stück
Csomagolás	loose

## H35,0/30S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,49 g
-------------	--------

## Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggallér nélkül
----------	----------	-----------------	----------------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	30 mm	Gallér átmérője (D2)	11 mm
L1, mm	30 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték-keresztmetszet	35 mm <sup>2</sup>	AWG, max.	AWG 2
Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	30 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H35,0/30S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**