

SAIL-VSBD-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ventilstickpropp, Kabelände öppen - ventilstickpropp, BD
Art.nr.	9456070300
Typ	SAIL-VSBD-3.0U
GTIN (EAN)	4008190300951
Förp.	1 Stück

SAIL-VSBD-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	111 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Accelerartion	5 m/s ²	Antal poler	3
Böjcykler	2 Mio	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färgkodning	brun, blå, grön/gul	Halogener	Nej
Isolering	PP	Kabellängd	3 m
Ledararea	0,5 mm ²	Mantelfärg	svart
Mantelmateriel	PUR	Skärmad	Nej
Släpkedjetålighet	Ja	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Vridtålighet	0 °/m	Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm
hastighet	200 m/s		

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	övriga	Anslutningsvridmoment	Montageskruv M3: 0,4 Nm
Kodering	Bryggform B DIN (10 mm)	Kontaktmaterial	CuZn
Kontakttyta	förtennad	LED	Ja
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Skyddskoppling	Zenerdiod
Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C	Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSBD-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Polschema



Kopplingsbild



24V_{AC/DC} _4A