

SAI-6-F 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Fix kábeles változat, M12, 30 V, A kódolású, LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus: PNP, 10 m |
| Rendelési szám | 9456620000 |
| Típus | SAI-6-F 5P PUR 10M |
| GTIN (EAN) | 4008190304614 |
| Qty. | 1 Stück |

SAI-6-F 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 127 mm | Mélység (coll) | 5 inch |
| Magasság | 25 mm | Magasság (coll) | 0,984 inch |
| Szélesség | 60 mm | Szélesség (coll) | 2,362 inch |
| Nettó tömeg | 1 294 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 80°C |
|-------------------|------------|

Connection data

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|----------------------|
| Köpeny csupaszolási hossza | 100 mm | Elosztó kimenet | Fix kábeles változat |
|----------------------------|--------|-----------------|----------------------|

Electrical data

| | | | |
|----------------------------------|------|---|-------------------|
| Névleges feszültség, min. | 10 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Vizsgálati feszültség | 1 kV | Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 4 A |
| Teljes áram | 9 A | Áram/jel | 2 A |
| Elektromos szigetelés lehetséges | Nem | Szigetelés erőssége | 10 ⁹ Ω |

General technical data

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Plug-in állomás kódolás | A kódolású | Védelmi osztály | IP68 |
| Pólusszám | 5 | Érintkező aljzatok száma | 6 |
| Csatlakozási menet | M12 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Viselkedés tűzben | V-0 | Dugaszolási ciklusok | ≤ 50 |
| LED | Igen | LED iniciátor | Igen |
| LED-szín a működés jelzéséhez | zöld | LED szín az I/O működéshez | sárga |

Material data

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Ház fő anyaga | Pocan | Elosztó anyaga | Műanyag |
| Ház színe | szürke, RAL 7032 | Fedél tömítőanyaga | Viton |
| Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn | Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkező felület | Aranyozott | Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |

Technical data cable

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Halogén | Nem | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Külső átmérő | 8,8 mm |
| Pólusszám | 5 | Színkód gyűrű | Kék, Barna, Zöld / sárga, Fehér, Zöld, Sárga, Szürke, Pink, Piros, szürke / pink, piros / kék, fehér / zöld, barna / zöld, fehér / sárga, Yellow / brown |
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online) | 12 x 0,34 mm ² + 3 x 1,0 mm ² | árnyékolt | Nem |
| Kábelhossz | 10 m | A következő kábeltartókhoz: | Igen |

SAI-6-F 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 | ETIM 9.0 | EC002585 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E141197 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-6-F 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz



SAI-6-F 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 9/20 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609940000 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4008190203528 | |
| Qty. | 200 Stück | |

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------|
| Típus | SCREWTY SET -DM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1920000000 | Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékhez és csatlakozókhoz | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

SAI-6-F 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | SAI-SK-M12 | Verzió |
| Rendelési szám | 6456050000 | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN) | 4008190304058 | |
| Qty. | 30 Stück | |