

MP TBF 37/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál-erősítésű polieszterből készülnek. Ezek a házak ideálisak a kis súlyt és ütésállóságot megkövetelő alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban, szürke és átlátszó fedéllel
- Fedél nylon csavarokkal
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Menet a sorkapocssínek és szerelőlapok rögzítéséhez
- Bőséges tartozék választék
- A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | TBF (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 319 mm, Szélesség: 249 mm, Mélység: 2 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | 9502740000 |
| Típus | MP TBF 37/30 |
| GTIN (EAN) | 4032248025480 |
| Qty. | 1 Stück |

MP TBF 37/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 2 mm | Mélység (coll) | 0,079 inch |
| Magasság | 319 mm | Magasság (coll) | 12,559 inch |
| Szélesség | 249 mm | Szélesség (coll) | 9,803 inch |
| Nettó tömeg | 1 162 g | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Anyag | Horganyzott acéllemez | Anyagvastagság | 2 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |