

TBF 60/37/21 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závít pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | TBF (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 603 mm, Šířka: 372 mm, Hloubka: 210 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá, Transparentní |
| Objednací číslo | 9502860000 |
| Typ | TBF 60/37/21 TRSP |
| GTIN (EAN) | 4008190994907 |
| Množství | 1 ks |

TBF 60/37/21 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 210 mm | Hloubka (v palcích) | 8,268 inch |
| Výška | 603 mm | Výška (v palcích) | 23,74 inch |
| Šířka | 372 mm | Šířka (v palcích) | 14,646 inch |
| Čistá hmotnost | 4 638 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -50 °C...130 °C |
|------------------|-----------------|

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 52 | M16 | 30 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 4 | M63 | 3 |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 88 | M16 | 48 |
| M20 | 40 | M25 | 20 |
| M32 | 8 | M40 | 6 |
| M50 | 6 | M63 | 4 |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 5x29 | WDU 16 / ZDU 16 | 5x21 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x57 | WDU 35 / ZDU 35 | 5x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 5x48 | WDU 6 / ZDU 6 | 5x36 |
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x51 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x37 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x101 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x32 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x85 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x64 |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Integrální upevnění | 4 nebo 6 šroubů M6 vnitřní závit (samice) | Jedovatost | Neobsahuje halogeny |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Materiál | Polyester vyztužený skelným vláknem |
| Materiál těsnění | Polyuretan | Místa využití | Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů |
| Návod k instalaci | Šroubová montáž | Odolnost proti nárazu | IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262 |
| Provedení povrchu | neošetřené | Provozní teplota, max. | 130 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Připojení krytu | 6,5 mm otvor v základně krytu |
| Připojení víka | Šrouby s nylonovou křížovou hlavou | Přírubová deska | Ne |
| Přístupové otevírání: výška | 578 mm | Přístupové otevírání: šířka | 347 mm |
| Standardy | IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 | Stupeň krytí | IP66 |
| Utahovací moment šroubů víka | 1,5 Nm | Víko | Ano |
| Víko - počet šroubů | 6 | | |

Datum vytvoření 3. května 2024 22:30:31 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TBF 60/37/21 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Číslo certifikátů, kryt**

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DoC DE PS2422 230801 001ISS00 |
|---------------------------------|----------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | EU Declaration of Conformity - TBF Empty Enclosures - DoC DE PS2420 220224 002ISS00 |
|---|---|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
|-----------------|---------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|


| |
|---------|
| Brožury |
|---------|

TBF 60/37/21 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy**

TBF 60/37/21 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zemnicí kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6277220000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6283440000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6283430000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6277250000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz |
| Množství | 1 ks | |

Ventilační zátka – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Verze |
| Objednací číslo | 6868570000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | DAE M12 SS | Verze |
| Objednací číslo | 6868550000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 10 ks | |

TBF 60/37/21 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Externí montážní oka



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.


Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | MF TBF | Verze |
| Objednací číslo | 6360800000 | TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, |
| GTIN (EAN) | 4008190108595 | Výška: 72.5 mm, Šířka: 24 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Polyamid, |
| Množství | 1 ks | Uhlově černá |

Montážní deska



Kryty řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto kryty jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Kryty TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou řadu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích, s šedým a průhledným víkem
- Kryt s nylonovými šrouby
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může tento kryt vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | MP TBF 60/37 | Verze |
| Objednací číslo | 6502910000 | TBF (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Montážní deska, |
| GTIN (EAN) | 4008190994914 | Výška: 550 mm, Šířka: 319 mm, Hloubka: 2 mm, Materiál: Ocelové |
| Množství | 1 ks | plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná |