

## KLIPPON K71 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Hliníkové kryty Klippon® K jsou vhodné pro použití v extrémně široké škále různých oblastí. Do krytů lze instalovat různé komponenty, které budou těžit zejména z odolnosti proti vysoké teplotě, vynikající ochrany IP a dobré odolnosti proti nárazu.

Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.

Kryty Klippon® K pro nebezpečné oblasti jsou k dispozici na vyžádání.

Naše rozsáhlá produktová řada nabízí následující vlastnosti:

- K dispozici ve dvou povrchových úpravách: přírodní a práškově lakované (RAL 7001)
- Standardně s lisovaným těsněním chloroprenu (volitelně k dispozici silikonové lisované těsnění)
- Standardizovaný uzavírací systém s jednotným Torx šroubem pro 19 různých velikostí krytu
- Montážní otvory mino utěsněný prostor
- Vysoké třídy ochrany IP: IP66, IP67 a IP68 podle DIN EN 60529
- Odolnost proti nárazu až 7 (10) J
- Kryty mají certifikaci ATEX, IECEx, cULus a DNV GL a rovněž splňují standard prázdného krytu.
- Vhodné pro použití na železnici podle EN 45545-2:2013
- Slitina je odolná proti slané vodě

- Standardizované rozvaděče se závitovými otvory a řadou konfigurací svorek

## Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, Hliníkový kryt, Výška: 230 mm, Šířka: 280 mm, Hloubka: 111 mm, Materiál: Hliník AlSi12, neošetřené, Stříbrná |
| Objednací číslo | <a href="#">9526990000</a>   |
| Typ             | KLIPPON K71 EX   |
| GTIN (EAN)      | 4032248019038  |
| Množství        | 1 ks   |

## KLIPPON K71 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                            |         |                            |             |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka                    | 111 mm  | Hloubka (v palcích)        | 4,37 inch   |
| Výška                      | 230 mm  | Výška (v palcích)          | 9,055 inch  |
| Šířka                      | 280 mm  | Šířka (v palcích)          | 11,024 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 180 mm  | Rozměr při montáži – šířka | 260 mm      |
| Čistá hmotnost             | 3 197 g |                            |             |

## Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -60 °C...135 °C |
|------------------|-----------------|

## Kabelové průchodky, levá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 28 | M16 | 18 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 2  |
| M50 | 2  |     |    |

## Kabelové průchodky, nahoře/dole

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 30 |
| M20 | 21 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 4  |
| M50 | 3  |     |    |

## Kabelové průchodky, pravá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 28 | M16 | 18 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 2  |
| M50 | 2  |     |    |

## Svislá montáž

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | *    | WDU 4 / ZDU 4   | *    |
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x21 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x43 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x13 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x36 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x26 |

## KLIPPON K71 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Všeobecné informace

|                             |                    |                              |  |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Integrální upevnění         | Závitové otvory M5 | Materiál                     | Hliník AlSi12  |
| Materiál těsnění            |                    | Místa využití                | Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Doprava, Balicí průmysl, Lodní strojírenství, Výroba strojů, Přístavní zařízení |
|                             | Silikon            |                              |  |
| Odolnost proti nárazu       | Verze 7 J ATEX     | Provedení povrchu            | neošetřené   |
| Provozní teplota, max.      | 135 °C             | Provozní teplota, min.       | -60 °C   |
| Připojení krytu             |                    | Připojení víka               | Šrouby M6 torx z nerezové oceli s drážkou  |
|                             | Otvory 6 mm        |                              |  |
| Přírubová deska             | Ne                 | Přístupové otevírání: výška  | 221 mm   |
| Přístupové otevírání: šířka |                    | Standardy                    | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013  |
|                             | 271 mm             |                              |  |
| Stupeň krytí                | IP66, IP67         | Tloušťka materiálu krytu     | 3 mm   |
| Tloušťka materiálu skříně   | 4,5 mm             | Utahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm   |
| Víko                        | Ano                | Víko - počet šroubů          | 4  |

## Číslo certifikátů, kryt

|   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| DEF   Podmínky osvědčení                | DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEx, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)           | DE_PS2410_160412_001ISS01 |
| Prokazování shody č. (AoC)              | DE PS2410 160308 001ISS01                                   | Č. osvědčení (ATEX)                       | IBEXU12ATEX1145X          |
| Č. osvědčení (DNV)                      | TAE00002SM  | Č. osvědčení (IECEX)                      | IECEXIBE13.0002X          |
| Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)        | IBEXU12ATEX1145 X   | Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)         | IECEX IBE 13.0002X        |
| Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)     | LMP 23.0527X  | Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)    | IBEXU12ATEX1144 U         |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX) | IECEX IBE 13.0001U  | Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) | LMP 23.0526U              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a |

## Osvědčení

|           |   |
|-----------|---|
| Schválení |     |
| ROHS      | Shoda   |

## KLIPPON K71 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">CCC 2020322303000040 Klippon K Assembly Enclosure</a><br><a href="#">UKCA TÜV 22 UKEX 7094 U</a><br><a href="#">UKCA TÜV 22 UKEX 7095 X</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - AoC DE PS2410 160308 001ISS03</a><br><a href="#">IBEXU12ATEX1145X</a><br><a href="#">IECEXIBE13.0001U</a><br><a href="#">IECEXIBE13.0002X</a><br><a href="#">TAE00002SM</a><br><a href="#">IBEXU12ATEX1144U</a><br><a href="#">INMETRO LMP 23.0527X - Teminal Box CAIXAS DE JUNÇÃO KLIPPON K</a><br><a href="#">INMETRO CERTIFICADO LMP 23.0526U - INVÓLUCROS VAZIOS Empty Enclosure KLIPPON K</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS02</a><br><a href="#">DoM Klippon K salt water resistance</a><br><a href="#">DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Oznámení o změně produktu               | <a href="#">Technical change to Klippon K® enclosure series</a><br><a href="#">Technische Änderung für Klippon® K Gehäuse</a><br><a href="#">20240315-PCN-Klippon K Enclosure Instruction</a>   |
| Specifikací zakázky                     | <a href="#">Klippon K71 Ex_9526990000_DE</a><br><a href="#">Klippon K71 Ex_9526990000_EN</a>  |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brožury                                 | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a>   |

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KLIPPON K71 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Instalační materiál



#### Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

#### Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

#### Značky na konektory Sada na připevňování štítků

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TPSD FIXING SET KTB        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku,        |
| GTIN (EAN)      | 4050118043969              | Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná                     |
| Množství        | 1 ks                       |   |
| Typ             | SD FIXING SET              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku, |
| GTIN (EAN)      | 4050118075472              | Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Materiál: Nerezová      |
| Množství        | 1 ks                       | ocel, neošetřené, Stříbrná  |

### Hloubka 15 mm



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TS35X15 ST K71             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000073099</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 260 mm, se slotem, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4064675340539              | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství        | 20 ks                      |   |

## KLIPPON K71 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Klippon® K - Držák na montáž na zeď



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS 15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | KLIPPON K MF KIT 25        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6527590000</a> | Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní patka, Upevňovací |
| GTIN (EAN)      | 4032248014071              | oka, Výška: 70 mm, Šířka: 33.5 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál:    |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná                              |

### Klippon® K - Pant



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS 15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | HG K+POK                   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6580360000</a> | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Externí spoj, Závěs, Materiál: |
| GTIN (EAN)      | 4008190203542              | Hliník AlSi12, Stříbrná  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## KLIPPON K71 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Klippon® K - Montážní desky



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů

Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | MOPL K71 STAHL             | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6073140000</a> | Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, |
| GTIN (EAN)      | 4008190858070              | Výška: 213 mm, Šířka: 264 mm, Hloubka: 2 mm, Materiál: Ocelové       |
| Množství        | 1 ks                       | plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná                       |

## Hloubka 7,5 mm



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů

Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | TS35/260 KLIPPON K71 CSS   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6910140000</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 260 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4032248537051              | galvanizované, pochromované                                      |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | TS35X7.5 ST K71            | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6866120000</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 260 mm, se slotem, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4050118652697              | pozinkovaný a pasivovaný   |
| Množství        | 20 ks                      |  |

## KLIPPON K71 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

## Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6295900000</a> | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN)      | 4008190133337              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |