

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: 70 mm, Bredd: 33.5 mm, Djup: 12 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301, Silver
Art.nr.	9527590000
Typ	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Förp.	1 Stück

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Bredd	33,5 mm	Byggbredd (tum)	1,319 inch
Nettovikt	127,1 g		

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4301	Montagesätt	skruvad
----------	-----------------------	-------------	---------

Allmänna uppgifter

Material	Rostfritt stål 1.4301	Montagesätt	skruvad
----------	-----------------------	-------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	