

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 75 mm, Šířka: 125 mm, Hloubka: 75 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světlo šedá
Objednací číslo	9535170000
Typ	MPC 07/12/07 7035
GTIN (EAN)	4032248009534
Množství	1 ks

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2,953 inch
Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2,953 inch
Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	214 g		

Teploty

Provozní teplota	-50 °C...130 °C
------------------	-----------------

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	1	M16	1
M20	1		

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	4	M16	3
M20	3		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Všeobecné informace

Integrální upevnění	díky samořezným šroubům	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění		Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů
	Polyuretan		
Návod k instalaci	Šroubová montáž	Odolnost proti nárazu	IK08
Provedení povrchu	neošetřené	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení krytu	Otvory 4,5 mm
Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu	Přírubová deska	Ne
Přístupové otevírání: výška	71,5 mm	Přístupové otevírání: šířka	121,5 mm
Stupeň krytí	IP66, IP67	Tloušťka materiálu	3,5 mm
Utahovací moment šroubů víka	0,8 Nm	Víko	Ano
Víko - počet šroubů	4		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 22. května 2024 16:25:42 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00](#)
[EU Declaration of Conformity - Klippon K Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 002ISS03](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Závěs

Řada MPC, panty, sada po 2 kusech



Všeobecné objednací údaje

Typ	HG MPC	Verze
Objednací číslo	6535590000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Materiál:
GTIN (EAN)	4032248009329	Plast
Množství	1 ks	

Upevňovací materiál

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	SC MPC	Verze
Objednací číslo	6535640000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby,
GTIN (EAN)	4032248009428	Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Materiál: Ocel,
Množství	100 ks	galvanizovaná

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Objednací číslo	6567480000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ks	

Externí montážní oka

Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada



Všeobecné objednací údaje

Typ	MF MPC	Verze
Objednací číslo	6535600000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Materiál: Plast
GTIN (EAN)	4032248009381	
Množství	1 ks	

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Objednací číslo	6868570000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Polyamid 6
Množství	10 ks	
Typ	DAE M12 SS	Verze
Objednací číslo	6868550000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Množství	10 ks	

Vodorovná

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verze
Objednací číslo	6000037598	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 4.13 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované,
GTIN (EAN)	4050118653106	pochromované
Množství	20 ks	
Typ	TS15X5 ST MPC0712 VER	Verze
Objednací číslo	6000037599	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 55 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované,
GTIN (EAN)	4050118653113	pochromované
Množství	20 ks	

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



Všeobecné objednací údaje

Typ	MP MPC 07/12	Verze
Objednací číslo	6535540000	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní
GTIN (EAN)	4032248009268	deska, Výška: 75 mm, Šířka: 125 mm, Materiál: Ocelové plechy,
Množství	10 ks	galvanizované, galvanizované

Zemní kolík

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Objednací číslo	6277220000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067019	Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Objednací číslo	6283440000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík,
GTIN (EAN)	4050118073362	Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Objednací číslo	6277250000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067149	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	
Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Objednací číslo	6283430000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118073607	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)