

**MPC 12/12/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Podobné ilustraci



Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 125 mm, Šířka: 125 mm, Hloubka: 75 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo	<a href="#">9535230000</a>
Typ	MPC 12/12/07 7035
GTIN (EAN)	4032248009169
Množství	1 ks

MPC 12/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2,953 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4,921 inch
Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	295 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50 °C...130 °C
------------------	-----------------

## Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	4	M16	3
M20	3		

## Kabelové průchodky, pravá strana

M12	4	M16	3
M20	3		

## Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

## Všeobecné informace

Integrální upevnění	díky samořezným šroubům	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění		Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů
	Polyuretan		
Návod k instalaci	Šroubová montáž	Odolnost proti nárazu	IK08
Provedení povrchu	neošetřené	Provozní teplota, max.	130 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Připojení krytu	Otvory 4,5 mm
Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu	Přírubová deska	Ne
Přístupové otevírání: výška	121,5 mm	Přístupové otevírání: šířka	121,5 mm
Stupeň krytí	IP66, IP67	Tloušťka materiálu	3,5 mm
Utahovací moment šroubů víka	0,8 Nm	Víko	Ano
Víko - počet šroubů	4		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**MPC 12/12/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon K Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 002ISS03](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


Brožury

**MPC 12/12/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**MPC 12/12/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Externí montážní oka

Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada



### Všeobecné objednací údaje

Typ	MF MPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">653560000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací
GTIN (EAN)	4032248009381	oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Materiál: Plast
Množství	1 ks	

### MPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



### Všeobecné objednací údaje

Typ	MP MPC 12/12	Verze
Objednací číslo	<a href="#">653555000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní
GTIN (EAN)	4032248009275	deska, Výška: 125 mm, Šířka: 125 mm, Materiál: Ocelové plechy,
Množství	10 ks	galvanizované, galvanizované

**MPC 12/12/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Závěs

Řada MPC, panty, sada po 2 kusech



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HG MPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6535590000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Materiál:
GTIN (EAN)	4032248009329	Plast
Množství	1 ks	

### Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 SS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6868550000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Množství	10 ks	
Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6868570000</a>	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Polyamid 6
Množství	10 ks	

**MPC 12/12/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6567480000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ks	

### Vodorovná

#### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000037598</a>	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 4.13 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653106	
Množství	20 ks	

MPC 12/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Upevňovací materiál

## Příslušenství



## Všeobecné objednací údaje

Typ	SC MPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6535640000</a>	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby,
GTIN (EAN)	4032248009428	Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Materiál: Ocel,
Množství	100 ks	galvanizovaná

## Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6277220000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067019	Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	
Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6283430000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118073607	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

Datum vytvoření 16. května 2024 4:36:58 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



**MPC 12/12/07 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství**

Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6277250000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067149	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6283440000</a>	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík,
GTIN (EAN)	4050118073362	Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)