

## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 17 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 125 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 75 mm, Anyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke, Áttetsző
Rendelési szám	<a href="#">9535240000</a>
Típus	MPC 12/12/07 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009176
Qty.	1 Stück

## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4,921 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Nettó tömeg	294 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

## Tömszelencék, felső/alsó

M12	4	M16	3
M20	3		

## Tömszelencék, jobb

M12	4	M16	3
M20	3		

## függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

## vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

## Általános információ

Aljzatperem	Nem	Anyag	Polikarbonát
Anyagvastagság	3,5 mm	Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	4 poliamid kereszthornyos csavarhúzó	Fedélcsavarok nyomatéka	0,8 Nm
Fedélcsavarok száma	4	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
Felületi minőség	kezeletlen	Ház kiegészítő	4,5 mm-es furatok
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően	Szerelőnyílás: magasság	121,5 mm
Szerelőnyílás: szélesség	121,5 mm	Telepítési útmutató	Screw mounting
Tömítés anyaga	Poliuretán	Védelmi osztály	IP66, IP67
Ütésállóság	IK08	Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon K Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 002ISS03](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


Kiadványok

## MPC 12/12/07 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vízszintes

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6000037598</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált,
GTIN (EAN)	4050118653106	krómozott
Qty.	20 Stück	

## Földelőcsap

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 BR SET	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067019	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz
Típus	PEBZ M10 S4 SET	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073362	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M6 S4 SET	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073607	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M6 BR SET	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067149	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz

## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1868570000</a>	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Poliamid 6
Qty.	10 Stück	
Típus	DAE M12 SS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1868550000</a>	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Qty.	10 Stück	

## Külső rögzítőfülek

Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben



## Általános rendelési adatok

Típus	MF MPC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535600000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009381	Magasság: 30 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 10 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Műanyag

## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1567480000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 Stück	

## Rögzítőanyag

Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	SC MPC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535640000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőcsavar, Csavarok,
GTIN (EAN)	4032248009428	Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 12.5 mm, Anyag:
Qty.	100 Stück	Acél horganyzott

## MPC 12/12/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Zsanér

MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet



## Általános rendelési adatok

Típus	HG MPC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535590000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4032248009329	Anyag: Műanyag
Qty.	1 Stück	

## MPC

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

## Általános rendelési adatok

Típus	MP MPC 12/12	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535550000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez,
GTIN (EAN)	4032248009275	Magasság: 125 mm, Szélesség: 125 mm, Anyag: Horganyzott
Qty.	10 Stück	acéllemez, galvanizált