

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 17 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéssel furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 125 mm, Szélesség: 175 mm, Mélység: 100 mm, Anyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke, Áttetsző
Rendelési szám	9535320000
Típus	MPC 12/17/10 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009213
Qty.	1 Stück

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3,937 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4,921 inch
Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Nettó tömeg	447,5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

Tömszelencék, felső/alsó

M12	4	M16	3
M20	3		

Tömszelencék, jobb

M12	6	M16	4
M20	4		

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

Általános információ

Aljzatperem	Nem	Anyag	Polikarbonát
Anyagvastagság	3,5 mm	Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó	Fedélcsavarok nyomatéka	0,8 Nm
Fedélcsavarok száma	4	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
Felületi minőség	kezeletlen	Ház kiegészítő	4,5 mm-es furatok
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően	Szerelőnyílás: magasság	121,5 mm
Szerelőnyílás: szélesség	171,5 mm	Telepítési útmutató	Screw mounting
Tömítés anyaga	Poliuretán	Védelmi osztály	IP66, IP67
Ütésállóság	IK08	Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C		

MPC 12/17/10 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00 EU Declaration of Conformity - Klippon K Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 002ISS03
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MPC 12/17/10 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Külső rögzítőfülek

Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben



Általános rendelési adatok

Típus	MF MPC	Verzió
Rendelési szám	653560000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009381	Magasság: 30 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 10 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Műanyag

MPC

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP MPC 12/17	Verzió
Rendelési szám	653556000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez,
GTIN (EAN)	4032248009299	Magasság: 125 mm, Szélesség: 175 mm, Anyag: Horganyzott
Qty.	1 Stück	acéllemez, galvanizált

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőanyag

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	SC MPC	Verzió
Rendelési szám	6535640000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőcsavar, Csavarok,
GTIN (EAN)	4032248009428	Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 12.5 mm, Anyag:
Qty.	100 Stück	Acél horganyzott

Zsanér

MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet



Általános rendelési adatok

Típus	HG MPC	Verzió
Rendelési szám	6535590000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4032248009329	Anyag: Műanyag
Qty.	1 Stück	

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037600	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél,
GTIN (EAN)	4050118653120	galvanizált önbevonat, passzívált
Qty.	20 Stück	

Vízszintes

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037598	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált,
GTIN (EAN)	4050118653106	krómozott
Qty.	20 Stück	

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelőcsap

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M6 BR SET	Verzió
Rendelési szám	1277250000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067149	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz
Típus	PEBZ M10 BR SET	Verzió
Rendelési szám	1277220000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067019	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Sárgaréz
Típus	PEBZ M6 S4 SET	Verzió
Rendelési szám	1283430000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073607	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)
Típus	PEBZ M10 S4 SET	Verzió
Rendelési szám	1283440000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073362	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	Nemesacél 1.4404 (316 L)

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 SS	Verzió
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Qty.	10 Stück	
Típus	DAE M12 PA LONG	Verzió
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Poliamid 6
Qty.	10 Stück	

MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Verzió
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 Stück	