

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Malé a střední polykarbonátové kryty

Polykarbonátové krabice řady MPC jsou ideální pro použití v elektrických, elektromechanických a pneumatických zařízeních a také na DPS. Krabice se používají v situacích s extrémními mechanickými a chemickými podmínkami.

Vlastnosti:

- 17 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Závity zásuvky pro montáž lišty, montážní desky a desky obvodů
- Rozsáhlé příslušenství
- Společnost Weidmüller může vyrobit a dodat kryt podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 125 mm, Šířka: 175 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní |
| Objednací číslo | 9535360000 |
| Typ | MPC 12/17/15 TRSP |
| GTIN (EAN) | 4032248015269 |
| Množství | 1 ks |

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 150 mm | Hloubka (v palcích) | 5,905 inch |
| Výška | 125 mm | Výška (v palcích) | 4,921 inch |
| Šířka | 175 mm | Šířka (v palcích) | 6,89 inch |
| Čistá hmotnost | 591 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -50 °C...130 °C |
|------------------|-----------------|

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 3 |
| M20 | 3 | | |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 6 | M16 | 4 |
| M20 | 4 | | |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x5 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x4 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x5 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x22 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x4 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x19 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x14 |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Integrální upevnění | díky samořezným šroubům | Materiál | PC |
| Materiál těsnění | Polyuretan | Místa využití | Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů |
| Návod k instalaci | Šroubová montáž | Odolnost proti nárazu | IK08 |
| Provedení povrchu | neošetřené | Provozní teplota, max. | 130 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Připojení krytu | Otvory 4,5 mm |
| Připojení víka | 4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu | Přírubová deska | Ne |
| Přístupové otevírání: výška | 121,5 mm | Přístupové otevírání: šířka | 171,5 mm |
| Stupeň krytí | IP66, IP67 | Tloušťka materiálu | 3,5 mm |
| Utahovací moment šroubů víka | 0,8 Nm | Víko | Ano |
| Víko - počet šroubů | 4 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Datum vytvoření 16. května 2024 9:12:06 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Externí montážní oka

Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ | MF MPC | Verze |
| Objednací číslo | 653560000 | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací |
| GTIN (EAN) | 4032248009381 | oka, Výška: 30 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Materiál: Plast |
| Množství | 1 ks | |

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 SS | Verze |
| Objednací číslo | 6868550000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | DAE M12 PA LONG | Verze |
| Objednací číslo | 6868570000 | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| Množství | 10 ks | |

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | MP MPC 12/17 | Verze |
| Objednací číslo | 6535560000 | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní |
| GTIN (EAN) | 4032248009299 | deska, Výška: 125 mm, Šířka: 175 mm, Materiál: Ocelové plechy, |
| Množství | 1 ks | galvanizované, galvanizované |

Svislý

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X7.5 ST MPC1725 VER | Verze |
| Objednací číslo | 6000037600 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118653120 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Verze |
| Objednací číslo | 6567480000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Množství | 100 ks | |

Závěs

Řada MPC, panty, sada po 2 kusech



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | HG MPC | Verze |
| Objednací číslo | 6535590000 | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Materiál: |
| GTIN (EAN) | 4032248009329 | Plast |
| Množství | 1 ks | |

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP.

Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6283430000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6277250000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6283440000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6277220000 | Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé, |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz |
| Množství | 1 ks | |

MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vodorovná

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | TS15X5 ST MPC1217 VER | Verze |
| Objednací číslo | 6000037598 | Nosná lišta, TS 15, Šířka: 4.13 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 | |
| Množství | 20 ks | |

Upevňovací materiál

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SC MPC | Verze |
| Objednací číslo | 6535640000 | MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Upevňovací šroub, Šrouby, |
| GTIN (EAN) | 4032248009428 | Výška: 12.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Materiál: Ocel, |
| Množství | 100 ks | galvanizovaná |