

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 17 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 175 mm, Szélesség: 175 mm, Mélység: 75 mm, Anyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke, Áttetsző |
| Rendelési szám | <a href="#">9535380000</a>   |
| Típus          | MPC 17/17/07 TRSP  |
| GTIN (EAN)     | 403224800925 1   |
| Qty.           | 1 Stück  |

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 75 mm  | Mélység (coll)   | 2,953 inch |
| Magasság    | 175 mm | Magasság (coll)  | 6,89 inch  |
| Szélesség   | 175 mm | Szélesség (coll) | 6,89 inch  |
| Nettó tömeg | 478 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -50 °C...130 °C |
|-------------------|-----------------|

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 6 | M16 | 4 |
| M20 | 4 |     |   |

## Tömszelencék, jobb

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 6 | M16 | 4 |
|-----|---|-----|---|

## függőleges összeállítás

|                 |      |                             |      |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x22 |
| WDU 4 / ZDU 4   | 1x19 | WDU 6 / ZDU 6               | 1x14 |

## vízszintes összeállítás

|                 |      |                             |      |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x22 |
| WDU 4 / ZDU 4   | 1x19 | WDU 6 / ZDU 6               | 1x14 |

## Általános információ

|                          |                                      |                         |  |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Aljzatperem              | Nem                                  | Anyag                   | Polikarbonát   |
| Anyagvastagság           | 3,5 mm                               | Fedél                   | Igen   |
| Fedél kiegészítő         | 4 poliamid keresztornyos csavarhúzó  | Fedélcsavarok nyomatéka | 0,8 Nm   |
| Fedélcsavarok száma      | 4                                    | Felhasználási területek | Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás |
| Felületi minőség         | kezeletlen                           | Ház kiegészítő          | 4,5 mm-es furatok  |
| Integrált rögzítést      | az önmetsző csavaroknak köszönhetően | Szerelőnyílás: magasság | 171,5 mm   |
| Szerelőnyílás: szélesség | 171,5 mm                             | Telepítési útmutató     | Screw mounting   |
| Tömítés anyaga           | Poliuretán                           | Védelmi osztály         | IP66, IP67   |
| Ütésállóság              | IK08                                 | Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C   |
| Üzemi hőmérséklet, min.  | -50 °C                               |                         |  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9,1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon K Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 002ISS03](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


Kiadványok

**MPC 17/17/07 TRSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Függőleges

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS35X7.5 ST MPC1725 VER    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000037600</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118653120              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Rögzítőanyag

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SC MPC                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6535640000</a> | MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőcsavar, Csavarok, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009428              | Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 12.5 mm, Anyag:  |
| Qty.           | 100 Stück                  | Acél horganyzott  |

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DAE M12 SS                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1868550000</a> | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN)     | 4032248440405              | IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)                               |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | DAE M12 PA LONG            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1868570000</a> | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN)     | 4032248440429              | IP68, IP69K, Poliamid 6   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FKSC M4X6 D8/SW2           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1567480000</a> | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190033491              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Zsanér

MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HG MPC                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6535590000</a> | MPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009329              | Anyag: Műanyag   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Külső rögzítőfülek

Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | MF MPC                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6535600000</a> | MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009381              | Magasság: 30 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 10 mm, Anyag:      |
| Qty.           | 1 Stück                    | Műanyag  |

## MPC 17/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## MPC

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | MP MPC 17/17               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6535570000</a> | MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009305              | Magasság: 175 mm, Szélesség: 175 mm, Anyag: Horganyzott          |
| Qty.           | 1 Stück                    | acéllemez, galvanizált   |

## Földelőcsap

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | PEBZ M6 S4 SET             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283430000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118073607              | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:     |
| Qty.           | 1 Stück                    | Nemesacél 1.4404 (316 L)  |
| Típus          | PEBZ M10 BR SET            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1277220000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118067019              | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Sárgaréz  |
| Típus          | PEBZ M6 BR SET             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1277250000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118067149              | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:     |
| Qty.           | 1 Stück                    | Sárgaréz  |
| Típus          | PEBZ M10 S4 SET            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283440000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118073362              | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Nemesacél 1.4404 (316 L)  |