

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

## Általános rendelési adatok

Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 75 mm, Szélesség: 125 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
Rendelési szám	<a href="#">9535540000</a>
Típus	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 11:15:35 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Nettó tömeg	5,2 g		

## Általános információ

Anyag	Horganyzott acéllemez	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vízszintes

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST MPC0712 VER	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6000037599</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 55 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653113	
Qty.	20 Stück	
Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6000037598</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653106	
Qty.	20 Stück	