

FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Střední polykarbonátové kryty

Řada krytů FPC je další generace řady MPC. Mající stejné vlastnosti materiálu, řada FPC má navíc širší škálu příslušenství a tedy širší možnosti využití.

Vlastnosti:

- 6 velikostí ve 2 verzích
- Šedý nebo průhledný kryt
- Kryt s utěsněnými průchozími otvory
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast
- Závit pro montáž na lištu svorkovnice, montážní desky a PCB
- Komplexní příslušenství společnosti Weidmüller je schopna vyrobit a dodat kryty odpovídající zákaznickým požadavkům, vybavené všemi potřebnými svorkovnicemi a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo	9535710000
Typ	FPC 20/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009824
Množství	1 ks

FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5,197 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11,811 inch
Čistá hmotnost	1 471 g		

Teploty

Provozní teplota	-50 °C...130 °C
------------------	-----------------

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20	WDU 35 / ZDU 35	2x6
WDU 4 / ZDU 4	2x17	WDU 6 / ZDU 6	2x13
WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

Všeobecné informace

Integrovaná upevnění	díky samořezným šroubům	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění		Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů
	Polyuretan		
Odolnost proti nárazu	IK08	Provedení povrchu	neošetřené
Provozní teplota, max.	130 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Připojení krytu		Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Přírubová deska	Ne	Přístupové otevírání: výška	196,5 mm
Přístupové otevírání: šířka	296,5 mm	Stupeň krytí	IP66, IP67
Tloušťka materiálu	3,5 mm	Utahovací moment šroubů víka	0,8 Nm
Víko	Ano	Víko - počet šroubů	4

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

FPC 20/30/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Externí montážní oka

Vnější uchycovací oka, čtyřdílná sada



Všeobecné objednací údaje

Typ	MF FPC	Verze
Objednací číslo	6536040000	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka,
GTIN (EAN)	4032248009442	Výška: 40 mm, Šířka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Materiál: Polyamid,
Množství	1 ks	Světle šedá

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 SS	Verze
Objednací číslo	6868550000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Množství	10 ks	
Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Objednací číslo	6868570000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Polyamid 6
Množství	10 ks	

FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Svislý

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Verze
Objednací číslo	6000037559	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 265 mm, se slotem, bez slotu,
GTIN (EAN)	4050118653236	Ocel, galvanizované, pochromované
Množství	20 ks	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Verze
Objednací číslo	6000037558	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 165 mm, se slotem, bez slotu,
GTIN (EAN)	4050118653229	Ocel, galvanizované, pochromované
Množství	20 ks	

FPC

Montážní desky, 1,5 mm plech, pozinkované



Všeobecné objednací údaje

Typ	MP FPC 20/30	Verze
Objednací číslo	6535930000	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní deska, Montážní
GTIN (EAN)	4032248009657	deska, Výška: 200 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná

FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Závěs

Řada MPC, panty, sada po 2 kusech



Všeobecné objednací údaje

Typ	HG FPC	Verze
Objednáací číslo	6535990000	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Externí spoj, Závěs, Výška: 40
GTIN (EAN)	4032248009701	mm, Šířka: 50 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Plast, Světle šedá
Množství	1 ks	

Klippon® POK uzemňovací kolík



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M6 S4 SET	Verze
Objednáací číslo	6283430000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118073607	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Typ	PEBZ M6 BR SET	Verze
Objednáací číslo	6277250000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067149	Výška: 12.3 mm, Šířka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 16. května 2024 5:36:49 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

FPC 20/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	PEBZ M10 S4 SET	Verze
Objednávací číslo	6283440000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík,
GTIN (EAN)	4050118073362	Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Typ	PEBZ M10 BR SET	Verze
Objednávací číslo	6277220000	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Uzemňovací kolík, Různé,
GTIN (EAN)	4050118067019	Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz
Množství	1 ks	

Vodorovná

Příslušenství



Všeobecné objednávací údaje

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Verze
Objednávací číslo	6000037604	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 235 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované,
GTIN (EAN)	4050118653168	pochromované
Množství	20 ks	