

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Középméretű polikarbonát házak

Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- Szürke vagy átlátszó fedél
- Fedél ólomtömítéssel
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Menet a sorkapocsínekre, szerelőlapokra és NYÁK-okra történő rögzítéshez
- Bőséges tartozékválaszték A Weidmüller a házakat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapocccsal és tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 400 mm, Szélesség: 600 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke, Áttetsző |
| Rendelési szám | <a href="#">9535820000</a>  |
| Típus          | FPC 40/60/13 TRSP   |
| GTIN (EAN)     | 4008190091743   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 132 mm  | Mélység (coll)   | 5,197 inch  |
| Magasság    | 400 mm  | Magasság (coll)  | 15,748 inch |
| Szélesség   | 600 mm  | Szélesség (coll) | 23,622 inch |
| Nettó tömeg | 4 500 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -50 °C...130 °C |
|-------------------|-----------------|

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 76 | M16 | 42 |
| M20 | 24 | M25 | 16 |
| M32 | 6  | M40 | 6  |
| M50 | 4  | M63 | 4  |

## Tömszelencék, jobb

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 56 | M16 | 30 |
| M20 | 18 | M25 | 12 |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 4  | M63 | 3  |

## függőleges összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 5x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 5x19 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x49 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x37 |

## vízszintes összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x49 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x41 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x97 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x81 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x61 |

## Általános információ

|                          |                                      |                         |  |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Aljzatperem              | Nem                                  | Anyag                   | Polikarbonát   |
| Anyagvastagság           | 3,5 mm                               | Fedél                   | Igen   |
| Fedél kiegészítő         | 4 poliamid keresztornyos csavarhúzó  | Fedélcsavarok nyomatéka | 0,8 Nm   |
| Fedélcsavarok száma      | 6                                    | Felhasználási területek | Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás |
| Felületi minőség         | kezeletlen                           | Ház kiegészítő          | 7,5 mm furatok   |
| Integrált rögzítést      | az önmetsző csavaroknak köszönhetően | Szerelőnyílás: magasság | 396,5 mm   |
| Szerelőnyílás: szélesség | 595,5 mm                             | Tömítés anyaga          | Poliuretán   |
| Védelmi osztály          | IP66, IP67                           | Ütésállóság             | IK08   |
| Üzemi hőmérséklet, max.  | 130 °C                               | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C   |

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9,1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok       |  |

**FPC 40/60/13 TRSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Külső rögzítőfülek

Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | MF FPC                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6536040000</a> | FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009442              | Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm, Anyag:    |
| Qty.           | 1 Stück                    | Poliamid, Világosszürke  |

## Zsanér

MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HG FPC                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6535990000</a> | FPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009701              | Magasság: 40 mm, Szélesség: 50 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag:    |
| Qty.           | 1 Stück                    | Műanyag, Világosszürke   |

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Függőleges

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS35X7.5 ST FPC 40 VER     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000037562</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 365 mm, aljzattal, foglalat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4050118653267              | Acél, galvanizált, krómozott  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TS35X7.5 ST FPC 60 HOR     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000037563</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 565 mm, aljzattal, foglalat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4050118653274              | Acél, galvanizált, krómozott  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## FPC

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | MP FPC 40/60               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6535980000</a> | FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, |
| GTIN (EAN)     | 4032248009695              | Magasság: 360 mm, Szélesség: 560 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:     |
| Qty.           | 1 Stück                    | Lemezacél, galvanizált, ezüst                                    |

## FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DAE M12 SS                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1868550000</a> | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN)     | 4032248440405              | IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)                               |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | DAE M12 PA LONG            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1868570000</a> | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN)     | 4032248440429              | IP68, IP69K, Poliamid 6   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |

## Földelőcsap

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | PEBZ M6 BR SET             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1277250000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118067149              | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:     |
| Qty.           | 1 Stück                    | Sárgaréz  |
| Típus          | PEBZ M10 BR SET            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1277220000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118067019              | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Sárgaréz  |
| Típus          | PEBZ M6 S4 SET             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283430000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118073607              | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag:     |
| Qty.           | 1 Stück                    | Nemesacél 1.4404 (316 L)  |
| Típus          | PEBZ M10 S4 SET            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283440000</a> | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN)     | 4050118073362              | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag:       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Nemesacél 1.4404 (316 L)  |