

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Пластины для наружного крепления
Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm, Глубина: 35.5 mm, Материал: Полиамид, Светло-серый
Номер для заказа	9536040000
Тип	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Кол.	1 Шт.

MF FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	35,5 мм	Глубина (дюймов)	1,398 inch
Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Ширина	19 мм	Ширина (в дюймах)	0,748 inch
Масса нетто	26 g		

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Полиамид
---------------	--------------	----------	----------

Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	